

EA757AD- 45

(双眼鏡)

携帯性に優れたコンパクトボディ
本体内部に窒素ガスを充填した防水型
メガネをかけたままでも見やすいハイポイント
ラバーコートボディ
センターフォーカス式
多層膜コーティング
非球面レンズ

(仕様)

倍率	12倍
対物レンズ	25mm
瞳径	2.1mm
明るさ	4.4
アイレリーフ	15.9mm
最短合焦距離	2.8m
実視界	4.2°
1000m先の視野	73m
収納サイズ	103 X116mm
重量	365g
付属品	ケース、ストラップ

