

ACULON A211 【アキュロン A211】



- 接眼レンズに非球面レンズを採用し、※歪みが少なく視界周辺までシャープな見え味。
- 対物レンズの口径が大きく、多層膜コーティングを施し、明るく鮮明な視野を実現。
- 手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。
- 接眼目当てに扱いやすいクリック付ターンズライド



ACULON A211 10-22×50
EA757AD-55A



ACULON A211 8×42
EA757AD-54A

ACULON A211

8×42 JAN : 4571137 585068 EA757AD-54A

10×50 JAN : 4571137 585099 EA757AD-55A

機能マークについて



ポロプリズム式

イタリア人のポロにより発明されたポロプリズムを使用。光学性能に優れ、低倍率から高倍率まで明るくシャープな視界を誇ります。



CF式(センターフォーカス/中央線出し式)

中央のピントリングを回すと左右同時にピント合わせができるため、操作性に優れています。



多層膜コーティング

明るさを左右するレンズコーティング。中でも多層膜コーティングが施されたものは、光の損失が極めて少ないため、より鮮明な視界が得られます。



ラバーコート

ボディをラバーでおおったタイプで、耐衝撃性に優れています。また、手にしっくりとなじみ、持ちやすくなっています。



非球面レンズ

視野周辺部まで極めて歪みが少なく、従来のレンズにくらべて、よりシャープな見え味を実現しています。



アウトドア

キャンプや登山、フィッシングなどのアウトドア。



スポーツ観戦

野球やサッカーなどのスポーツ観戦に。また野外コンサートにも。