

製品仕様

COOLSHOT PRO STABILIZED

測定範囲	7.5-1,090m/8-1,200yd.
測定精度(直線距離)*1	±0.75m/yd.(700m/yd.未満) ±1.25m/yd.(700m/yd.以上,1,000m/yd.未満) ±1.75m/yd.(1,000m/yd.以上)
表示ステップ	直線距離(上段) : 1m/yd.単位 直線距離(下段) : 0.5 m/yd.単位 水平距離/加減算距離(下段) : 0.2m/yd.単位 高さ(上段) : 0.2m/yd.単位 (100m/yd.未満) 1m/yd.単位 (100m/yd.以上)
倍率(倍)	6
対物レンズ有効径(mm)	21
実視界(°)	7.5
ひとみ径(mm)	3.5
アイレリーフ(mm)	18.0
大きさ(長さ×高さ×幅)(mm)	96×74×42
質量(重さ)(g)	約170(電池を除く)
電源	CR2 リチウム電池×1本(DC3V) オートパワーオフ機能付(約8秒)
防水構造*2	防水*3(電池室は生活防水構造*4)、防曇

上記仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。

*1: 当社測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。

*2: 雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。

*3: 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。

*4: JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)