

FM-AM 2バンドレシーバー RF-TJ20



商品特長

乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える 手回し充電対応

手回し充電対応なので、乾電池がなくてもラジオを聴いたりLEDライトを点灯したりできます。手回しでスマートフォン^{※1}や携帯電話^{※1}にも充電できます。音光仕様の電源ボタン、バックライトが点灯する液晶ディスプレイの採用により、暗い場所でも使いやすく、サイレン機能もついているのでいざという時にも役立ちます。

・1分間の手回し充電で約14分使用可能^{※2}(FM/AM使用時)

AMラジオ番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)^{*}対応

^{*}FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。雑音が少ないクリアな音質で聴けます。

軽量・コンパクト、付属品も付いて持ち運びに便利

高さ54.4mmとコンパクトで軽量、丸みのある持ちやすいフォルムです。さらに、スマートフォン^{※1}や携帯電話^{※1}への充電ケーブル用ポーチとハンドストラップが付属。充電ケーブルを忘れず、コンパクトで持ち運びがかんたんなのでいざという時にも便利です。

＊充電ケーブルは付属していません。

その他の特長

- 聴き取りやすい2スピーカー搭載(モノラル)
- 放送局が選局しやすいデジタル選局
- 受信した周波数が一目でわかる大型デジタル表示
- 誤操作防止のホールド機能を搭載
- ヘッドホン端子を搭載

※1 充電できない機種もあります。充電ケーブルは付属していません。お客様がお持ちの充電ケーブルをご使用ください。また、乾電池からスマートフォン・携帯電話への充電はできません。

※2 1分間に約120回転の速度で1分間ハンドルを回して充電したとき。



詳細(スペック)

受信周波数	FM	76.0MHz~108.0MHz
	AM	522kHz~1629kHz
電池持続時間(JEITA)(約)		■リチウムイオン アルカリ乾電池(JEITA) FM受信時:約24時間 AM受信時:約24時間 ライト:約100時間 サイレン:約20時間 ■充電式電池(内蔵) ^{※1} (出力約1mW時) FM受信時:約14分 AM受信時:約14分 ライト:約3時間 サイレン:約20分
スピーカー		2.8cm丸形(16Ω) 2個(モノラル)
実用最大出力(DC時)(JEITA)		250mW(充電式電池使用時) 230mW(乾電池使用時)
イヤホン出力端子		モノラルM3(ミニジャック) 8Ω
電源		■乾電池 DC4.5V(単4形乾電池×3本使用) ■充電式電池 DC4.8V 300mAh(ニッケル水素充電式電池×4本パック内蔵)
本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約)(幅×高さ×奥行)(mm)		140.4×54.4×52.0/144.5×55.6×59.0
質量(約)(乾電池を含む/含まず)		288g/254g

付属品

充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ

※1 1分間に約120回転の速度で1分間ハンドルを回して充電したとき。