

商品名：手回し／ソーラー蓄電ラジオ【Chardio(チャージオ)】 商品型番：SL-090

「もしも」に頼れる1台5役

3WAY充電

手回し



ソーラー



USB



Li-ion

FM

手回し／ソーラー
蓄電ラジオ

チャージオ

Chardio

AM/FMラジオ



緊急時に使いやすいアナログチューナー。ワイドFMにも対応。

懐中電灯



明るさは30ルーメン相当。照射範囲の調整も出来ます。

読書灯



4基のLEDを搭載。暗がりでの手許をしっかり照らします。

SOSアラーム



警報音とランプで周囲に危険をお知らせ。

蓄電池



容量2000mAhの蓄電池を搭載。スマートフォンの充電も安心です。

普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「Chardio(チャージオ)」。

ハンドルを回す「手回し充電」、本体に搭載したソーラーパネルで太陽光を電力に変換する「ソーラー充電」。さらに付属のUSBケーブルをつなげればパソコンや家庭用コンセントからも充電できます。コンパクトな本体に蓄えた電力で、スマートフォンの充電やラジオ放送の受信、懐中電灯・読書灯と「もしも」に頼れる「手回し／ソーラー蓄電ラジオ」です。

● 主な仕様

共 通	
JANコード	4515997002099
個装箱寸法(約)	幅：200 × 奥：70 × 高：90 mm
個装箱質量(約)	390g
カートン寸法(約)	幅：295 × 奥：220 × 高：195mm
カートン質量(約)	3.8kg
カートン入数	8 個
セット内容	①本体 ②USB ケーブル ③取扱説明書 ④ストラップ(フック付)※1
生産国	中国

本 体	
電 源	リチウムイオン充電電池 3.7V 2000mAh
	単4形乾電池 3 本使用 DC4.5V (DC1.5V × 3)
動作時間(約)※2	ラ ジ オ：8 ～ 10 時間 懐中電灯：16 ～ 20 時間 読 書 灯：16 ～ 20 時間
定格出力	電圧：5.1V 電流：700mA
消費電力(最大)	3W
充電時間(約)	U S B：4 時間 ソーラー：70 時間※3 手回し：7 時間(130～150 回転/分)
端 子	入力：micro USB(メス) 出力：USB-A(メス)
ラジオ受信周波数	AM：520 ～ 1710 kHz FM：76 ～ 108 MHz
懐中電灯	形 式：LED 照射効率：1W (30 ルーメン相当)
読書等	形 式：LED (4 基) 照射効率：1W
防水等級	IPX-3※4
外形寸法(約)	幅：53 × 高：74 × 奥：157 mm
質量(約)	310 g (乾電池含まず)
材 質	ABS、PC、PVC
アンテナ	形式：ロッドアンテナ 長さ(約/最長)：175 mm

付 属 品	
ストラップ	長さ(約)：220 mm
USBケーブル	長さ(約)：480 mm
	端子：micro USB、USB-A

※1：工場出荷時、本体に装着済み

※2：満充電の状態から動作を開始した場合。ラジオは音量の大小によって差異があります(記載した時間は音量“中”程度の場合)。

※3：理論値(一定量の太陽光を連続で照射した場合)

※4：IPX3 は降ってくる水滴の角度が斜め60度くらいであっても機器内部に悪影響を及ぼさない程度の防水性を示す。

※ 商品の仕様および外観は製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

※ 掲載画像はすべてイメージです。印刷や表示画面の状態によっては実際の色味と差異があります。

● セット内容



● 個装箱外観

