

**充電式LEDペンライト**

使用前に取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で安全に正しくお使いください。取扱説明書は使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。安全性に対する警告・注意を遵守してください。用途以外の使用による破損やけがなどについては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**安全性に対する警告・注意事項**

 LEDの光を目に当てないでください。	 暖房機器、火気や可燃ガスの近くで使用しないでください。
 分解、改造、修理、火中への投下などをしないでください。	 落としたり強い衝撃を与えないでください。
 LED周辺は使用時に熱くなるので、直接触れないでください。	 極端な低温、高温な場所で使用、保管をしないでください。
 破損や変形がある状態で使用しないでください。	 異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
 子供だけで使用しないでください。	

**使用上のご注意**

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。●湿気やホコリの多い場所で使用、保管しないでください。●外部機器のUSBポートに直接接続して充電してください。●充電は5V1A出力の機器をご使用ください。●充電は常温(0-40℃)の範囲内で行ってください。●充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境により異なります。●高温の状態での充電、使用、保管を行うと充電電池の性能が著しく劣化します。●満充電に近い状態で充電を繰り返すと寿命が短くなります。●満充電状態、電池残量が極端に少ない状態での保管はしないでください。●充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。●充電電池の充放電サイクルは約500回です。●充電電池は消耗品のため、使用を重ねると稼働時間が徐々に短くなります。

**保証について**

適切なご使用方法でお取り扱いいただいた上で、ご購入日より6ヶ月以内に不具合が生じた場合、レシートまたは納品書をご用意いただき、お買い求めの販売店様にお問合わせください。

**使用目的**

●暗い場所や手元を明るく照らす照明機器です。●本来の目的以外に使用しないでください。

**特徴**

- スリムボディで携帯に便利なペン型ライト
- ライトはトップとサイドの2WAY
- マグネット付きで作業灯としても使用できます。

**各部の名称**



## 充電方法

- ①USB充電器または、パソコンのUSB-Aポートに付属のUSBケーブルを接続します。
  - ②本製品のMicro USBポートキャップを外し、Micro USBプラグを接続します。
  - ③充電後はMicro USBポートのキャップを確実に閉めてください。
- ※充電器の種類によっては充電ができない場合がございます。

## 使用方法

- トップライトーサイドライト(COB)ーオフ。
- サイドライトは点灯時、長押しするとCOBが無段階調光可能
- サイドライトはメモリー機能があり、最後に消灯した明るさが記憶されます。

## 仕様

※仕様及び外観の一部は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

品番	96116	バッテリー	3.7V 650mAh
サイズ	174×21×20mm	防水規格	IPX0
質量	58g	ポート	MICRO-USB
ボディ材質	アルミ合金	充電時間	2.5時間
LEDタイプ	LED+COB	付属品	USBケーブル(Type-B)

	TOP	SIDE
明るさ	180lm	300lm
点灯時間	3h	1.5h
照射距離	70m	24m

## 販売元

喜一工具株式会社  
<https://www.kiichi.co.jp>

## 企画・輸入元

ハート電機サービス株式会社  
〒164-0012東京都中野区本町1-13-18 大新NSビル2F  
TEL:03-6300-5137  
<https://heartdenki.co.jp>