

EA758C-124、EA758C-148 LED作業ライト【マグネット付】取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

品番	LED数	使用電池
EA758C-124	24灯	単4×3本(付属)
EA758C-148	48灯	単3×3本(付属)

全て取扱中止になりました。

- 土台にマグネット付で金属面のあらゆる場所に取り付可能です。
- ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です。

【各部の名称】



【電池の交換方法】

1. アルミヘッドを反時計方向へ少し回します。
※右図参照、“▽OPEN”をマークに合わせます。
2. アルミヘッドを取り外します。
3. 電池の極性を確認し、アルミヘッドへ電池を取り付けます。



アルミヘッド内側



4. アルミヘッドを戻し、しっかりと閉めます。
※“▽OPEN”のマークに合わせてから、“▽CLOSE”まで回して閉めます。

【点灯／消灯】

1. スイッチを押し込むと点灯します。
 2. 再度スイッチを押し込むと消灯します。
- ※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。



【注意】

- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用しない時は電池を外して保管して下さい。
- 電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。
- 新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

改造はしないでください。



- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

