

EA758C-196 [充電式]LED作業灯 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver.1.1



注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・子供の手の届かないところへ保管して下さい。
- ・専用の充電器以外で充電しないで下さい。
- ・電池と導電性のものを一緒に保管しないで下さい。
- ・高温の場所での充電、使用はしないで下さい。

◆仕様

- 光源…LED球
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオンバッテリー
- 全長…201mm(折り畳み時:116mm)
- 重量…247g
- USB充電ケーブル付
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…2m
- マグネット、フック付

明るさ	ルーメン	連続使用時間
白色/強	500lm	4時間
白色/弱	250lm	5.75時間
ナチュラル/強	400lm	4時間
ナチュラル/弱	200lm	6時間

◆各部名称



本製品にはマグネットが装着されています。
ご使用の際は、下記に注意して下さい。

- ・塗装された金属面にはひっつけない
塗装が剥がれる恐れがございます。
- ・ペースメーカーから30cm以上離して下さい。

◆充電方法

本体側面にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み(図1)、
もう片方をUSBポートに差し込みます。



※ライトを消して充電してください。
※充電後はUSB差込口にキャップをして下さい。



充電中は赤色に点灯

充電完了後は緑色に点灯

◆ヘッドの可動域

ヘッドは270°回転します。



◆照射パターン

①明るさ(強・弱)の切替方法

・スイッチを押して**2秒以内**に連続でスイッチを押すと

強 → 弱 → 消灯 → 強 …(以降繰返し)

・スイッチを押した後、**3秒以上**間隔をあけてスイッチを押すと消灯します。

②光色の切替

・点灯中、**2秒以上**長押しすると白色⇄ナチュラル色の切替ができます。

③メモリ機能

・消灯後、再びスイッチを入れると最後に使用していたモード(白色もしくはナチュラル色)のいずれかの「強」の明るさにて点灯します。

例:「白色の弱」の状態ですwitchを切ると、次回「白色の強」にて点灯する。

照射イメージ



◆使用パターン



スタンド使用时



フック使用时



マグネット使用时

◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.May