

HIKOKI

コードレススタンドライト

18V UB 18DG形

上から
明るく照らせる。

MV
MULTI VOLT



(蓄電池別売)

明るい4,000lm^{最大}

100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!

防じん・防水
IP55

エリア照射もスポット照射も自在

周りを明るく照らす
エリア照射



一方を集中的に
照らすスポット照射



可動式ライトヘッド



高さ無段階調整

最大高さ
2,150mm

必要な高さに
固定できる



用途に対応した4モード

モード	明るさ(光束/照度 ^{*1})	連続点灯時間 ^{*2}
強	4,000lm / 1,650lx	約2.5時間
中	3,000lm / 1,300lx	約3.5時間
弱	2,000lm / 850lx	約5.5時間
エコ	1,000lm / 430lx	約10.5時間

※連続点灯時間はBSL 36A18X使用時

持ち運びに便利

使わない時は
コンパクトに



開脚レバー
開脚レバーを押し
ながらスライドさせ
る事で簡単に三脚
の開閉可能。

便利な収納バッグ(標準付属)



ショルダーベルトが製品に直接
付けられる



コードレススタンドライト 18V UB 18DG形



ACアダプタ
標準付属

希望小売価格 **¥49,000** (税別)
ACアダプタ・収納バッグ付
蓄電池・充電器別売



形名		UB 18DG
最大光束	lm	4,000
最大照度 ^{*1}	lx	1,650
使用灯	-	白色LED (66個)
使用電源	-	マルチボルトタイプ蓄電池または リチウムイオン電池 18V (BSL 18xxシリーズ)、 14.4V (BSL 14xxシリーズ) 家庭用電源: AC100V、50/60Hz (付属のACアダプタ使用)
機体寸法 (奥行×幅×高さ)	展開時	630×720×2,150
	収納時	222×210×1,035
質量	kg	8.1 (蓄電池/ACアダプタを除く)

※1 光源から1m離れた場所での測定値です。 ※2 連続点灯時間は参考値です。電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。
※3 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

防じん・防水 IP55 (電池使用時のみ)^{*3}

本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。

- ① バッテリーカバーが開いている。
- ② ACアダプタ端子のゴムカバーが開いている。

別売部品

マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
BSL 36A18X
コードNo.0037-9241
¥25,800



電圧・容量
36V-2.5Ah
18V-5.0Ah

冷却機能付 急速充電器
UC18YDL2
¥18,100



充電時間^{*2}
BSL 36A18X
… 約25分

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださいようお願いいたします。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック



「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



未来の
ために、
いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)
※外局番 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2022年12月現在のものです。

SD-H1639 Printed in Japan FM-H