

コードレスワークライト

18V UB 18DB形



希望小売価格 **¥12,500** (税別)

蓄電池・充電器別売



コードレスワークライト

18V UB 18DC形



希望小売価格 **¥17,000** (税別)

蓄電池・充電器別売



コードレスワークライト

18V UB 18DD形



希望小売価格 **¥27,000** (税別)

ACコード付

蓄電池・充電器別売



蓄電池

マルチボルト蓄電池

(残量表示付)

BSL 36A18

コードNo. 0037-1749

¥24,500

電圧・容量

36V-2.5Ah

18V-5.0Ah



マルチボルト蓄電池

(残量表示付)

BSL 36B18

コードNo. 0037-2119

¥28,000

電圧・容量

36V-4.0Ah

18V-8.0Ah



急速充電器

業界最速充電

速さで選ぶなら断然ハイコーキ!

ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電 (80%)

約 **19分**

低騒音 約 **45dB** (従来機比 約-7dB)

満充電

約 **25分**

冷却機能付

急速充電器

UC 18YDL2

¥17,000

充電時間*

BSL 36A18...約25分

BSL 36B18...約40分



*1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。*2 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて (当社調べ) (急速充電器) *3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。




蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格 [ISO9002] を1995年に取得し、更に [ISO9001:2000] を2002年に、[ISO9001:2008] を2010年に、[ISO9001:2015] を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)各工場は、環境マネジメントシステムの国際規格 [ISO14001:2015] を取得しています。

「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL (03)5783-0626 FAX (03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からはご利用いただけません) ●市外局番 ※通話料は有料
03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの際は、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2022年3月現在のものです。 **SD-H1617** Printed in Japan FF-S(M)

HiKOKI

コードレスワークライト

- 18V UB 18DB形
- 18V UB 18DC形
- 18V UB 18DD形

大光量で快適な明るさ

明るさを調節できる
用途に合わせた3タイプ



UB 18DD
最大 **10,000lm**
防じん・防水 **IP65**

UB 18DC
最大 **4,000lm**
防じん・防水 **IP65**

UB 18DB
最大 **2,000lm**
防じん・防まつ **IP54**



軽量・コンパクトで
狭所作業でも活躍！

UB 18DB

最大
2,000lm

防じん・防まつ
IP54



調光機能 350~2,000lmの間で好きな明るさで使えます。



2,000lm

18V 蓄電池 容量	連続点灯時間 ^{*1}	
	最小明るさ 350lm	最大明るさ 2,000lm
3.0Ah	約19時間	約3.2時間
5.0Ah	約32時間	約5.5時間
8.0Ah	約51時間	約9時間

壁から約10mの距離

角度調整が可能



360度
回転

フックでの吊り下げが可能^{*2}



使用環境イメージ

^{*1} 点灯時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。 ^{*2} フックでつり下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。



ビルなど、暗がりでの作業や
設備工事に活躍！

UB 18DC

最大
4,000lm

防じん・防水
IP65



調光機能 700~4,000lmの間で好きな明るさで使えます。



4,000lm

18V 蓄電池 容量	連続点灯時間 ^{*1}	
	最小明るさ 700lm	最大明るさ 4,000lm
3.0Ah	約12時間	約1.5時間
5.0Ah	約20時間	約3時間
8.0Ah	約30時間	約4.5時間

壁から約10mの距離

角度調整が可能



138度
回転

USB機器の充電が可能



壁掛けが可能(木ねじ使用)



HiKOKI

屋外の夜間作業などで活躍！

UB 18DD

最大
10,000lm

防じん・防水
IP65



調光機能 1,000~10,000lmの間で好きな明るさで使えます。



10,000lm

18V 蓄電池 容量	連続点灯時間 ^{*1}	
	最小明るさ 1,000lm	最大明るさ 10,000lm
3.0Ah	約5.5時間	約0.6時間
5.0Ah	約9時間	約1.1時間
8.0Ah	約14.5時間	約1.8時間

壁から約10mの距離

USB機器への出力が可能



ACコード標準付属



使用環境イメージ