

HIKOKI

コードレスランタン

18V UB 18DF形

白色と暖色が使える
仕事にもレジャーにも。

MV
MULTI VOLT



(蓄電池別売)

360°照射で 死角なし。



全方向
360°照射

明るい
750lm
(白色強)

▶ 従来製品よりも明るい

【明るさの比較】

UB 18DF

750lm(白色強)

2倍以上
明るい

当社従来製品
UB 18DDL

333lm

▶ 軽くて持ちやすい

0.4kg 蓄電池
未装着時

1.14kg BSL 36A18X
装着時



エラストマ付で
握りやすい。

白色と暖色で用途が広がる

白色

手持ちで使えて
仕事や停電時の移動に便利

暖色

ほどよい明るさの暖色で
キャンプなどに活躍*

*高所につり下げて使用する場合は、バンド(別売部品)やひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っぱったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。

スイッチを押すたびに、下の様に切り替わります。

白色強 ▶ 白色弱 ▶ 暖色強 ▶ 暖色弱 ▶ 切

つり下げフック

上に引き伸ばし、自由に回転
させて使用できます。



カラープレート

別売のカラープレート
で外観をカスタマイズ。



コードレスランタン

18V UB 18DF 形



電池交換
お知らせランプ付

(蓄電池別売)

希望小売価格 **¥8,800**(税別)
蓄電池・充電器別売



形名	UB 18DF	
使用電圧	V	14.4/18
使用灯	-	白色LED(0.2W×24灯) 暖色LED(0.2W×3灯)
明るさ	lm	白色 弱:320 強:750 暖色 弱:40 強:90
使用可能蓄電池	-	マルチボルトタイプ蓄電池または リチウムイオン電池 18V(BSL 18xxシリーズ)、 14.4V(BSL 14xxシリーズ)
機体寸法(奥行×幅×高さ)	mm	98×79×301(蓄電池を除く)
質量	kg	0.4(蓄電池を除く)

連続点灯時間*2

蓄電池 容量 (18V)	点灯時間			
	白色		暖色	
	弱(320lm)	強(750lm)	弱(40lm)	強(90lm)
3.0Ah	約17時間	約7時間	約43時間	約28時間
5.0Ah	約29時間	約12時間	約72時間	約47時間
8.0Ah	約46時間	約19時間	約115時間	約76時間

別売

カラープレート(ねじ2本付)
【表・裏用×各1枚 計2枚入】

¥900



マルチボルト蓄電池
(残量表示付)

BSL 36A18X

コードNo.0037-9241

¥25,800

電圧・容量
36V・2.5Ah
18V・5.0Ah



冷却機能付 急速充電器

UC 18YDL2

¥18,100



充電時間*3
BSL 36A18X...約25分

*1 当社従来製品:コードレスランタンUB 18DDLとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 *2 連続点灯時間は参考値です。電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。 *3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組みます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック



「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



未来の
ために、
いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703

関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311

関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761

九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません) ●市外局番 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。

なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2022年11月現在のものです。 SD-H1640 Printed in Japan FF-TF (M)