

EA758CV-50 [充電式]LEDランタン取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

●特徴

- ・カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広域に360°照らすことができます。
- ・8800mAhの大容量バッテリーで、スマートフォン、タブレット等に充電できます。
- ・USBポート付き
- ・充電電池残量表示機能付

●仕様

- ・光源…白色LED球×1、赤色LED球×4
(LED球に替え球はありません)
- ・電源…リチウムイオン充電電池
- ・明るさ…1100ルーメン(最大)
- ・サイズ…φ90×195mm
- ・重量…867g(電池含む)
- ・IPX7(水深1m防水)
- ・材質…本体:ポリカーボネート、ゴム
レンズ、グローブカバー:ポリカーボネート
- ・付属…AC100V充電アダプター

●使用方法

◆充電(右図参照)

- ・充電カバーを左から右へ外すと、左にUSBポート、右に充電ソケットがあります。
- ・AC100V充電アダプターを100Vソケットに差し、コードのジャックを充電ソケットに差し充電してください。
- ・充電が完了するとスイッチが緑色に点灯します。
(充電時間…3.5~4時間)

◆白、赤LEDの点灯/消灯

スイッチを押すと【白色モード:弱→中→強→消灯
赤色モード:弱→強→点滅(SOS)→消灯】どちらかのモードで順次、光量が替わります。

白、赤LED球を切り替えるには、スイッチを切り変わるまで長押しし、手を放してください。

順次3秒以内に押すと光量は切り替わりますが、3秒を超えて押すと消灯します。

◆グローブの取り外し/取り付け(右図参照)

- ・取り外しはメインボディを持ち、グローブを反時計方向に1/4回転させ、引き抜くと外れます。
- ・取り付けは上記の逆で、メインボディを持ちグローブを溝に合わせて入れ、時計方向に1/4回転させると止まり固定できます。



◆Dリングの取り出し/収納

- ・底カバーにDリングが付いています。指先で端を引き起こしてください。
- ・収納する時は横に倒すとスプリング機構で倒れ収納されます。



●各部名称



◆充電残量機能

スイッチを押すとスイッチ部が点灯します。
電池容量が減ると色が緑→黄→赤と変わります。
残量が少なくなれば赤が点滅します。

◆外部装置への充電

ライトを消灯、又は点灯させ外部装置のコードをUSBポートに差し込み、スイッチを押すと充電できます。

⚠ ランタンの充電中は外部装置への充電はできません。

◆他の機能

* 天吊り用ランタン

グローブの取り外しを参照にしてください。



* 底カバーを1/4回転反時計方向に回すと外れ、

小物入れがあります。取り付けはその逆です。



* 光線の遮り

グレアガードを取り付けると光線を遮ります。
目的によって取り付け、取り外ししてください。

グレアガード



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Dec.