

この度は当商品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承下さい。
- ・LEDライトの光を、直視しないで下さい。
- ・決してバッテリーを開けようとしないで下さい、万が一バッテリーが割れた際はすぐに使用を中止し充電もしないで下さい。
- ・本製品が濡れていたり、バッテリーに腐食が見受けられる際は充電しないで下さい。
- ・バッテリーを燃やさないで下さい、爆発する恐れがあります。
- ・電池が液もれしていて、その液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などにきれいな水で洗い流す。液が目に入ったときは目をこすらずにすぐに水道水などのきれいな水で流した後、医師に相談する。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止して下さい。
- ・本製品に落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないで下さい。発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用中は充電しないで下さい。
- ・USB接続対応ACアダプターは弊社推奨品をご使用ください。[EA940CD-201B(別売)]

【仕様】

電源	リチウムイオン電池(本体内置)
連続点灯	強:約4.5時間、中:約28時間、弱:約400時間
明るさ	強:518ルーメン、中:147ルーメン、弱:11ルーメン
充電時間	約3時間
サイズ	φ120x230mm
重量	580g(本体のみ)
防水性能	IPX4
付属品	充電用USBケーブル

【製品各部名称】



電源スイッチ



USB充電ケーブル
※USB接続対応ACアダプターは付属しておりません

【使用方法】

(点灯・消灯)

- ①電源スイッチを押すと点灯します。
電源スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
点灯モードは下記のようになります。
OFF→点灯(強)→点灯(中)→点灯(弱)→OFF…以降繰り返し

【充電方法】

- ①防水キャップを外しUSBケーブルを差し込んでください。
- ②充電中はインジケータが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。
- ③充電終了後はケーブルをはずし、防水キャップをして下さい。

※USB接続対応ACアダプターをご使用の際はEA940CD-201B(別売)をご使用ください。



【お手入れ方法】

- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Nov