



LEDランタン

製品仕様表

商品型式	GB-06L-DC01
JANコード	4942465023841
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	1800mAh/DC3.7V
公称出力	最大1.0A/DC5V
充電時間 *1	コンパクトソーラーシート (9.5W) : 約4時間 USB (DC5V/1A) : 約4時間
使用可能時間 *2	LED照明 (High) : 約 7時間 LED照明 (Low) : 約30時間 LED照明 (点滅) : 約28時間
外形寸法 (mm)	φ 65 × H50
質量 (kg)	約0.1
使用温度 *3	0°C ~ +40°C
防水性能 *4	IP66
梱包サイズ (mm)	W93 × D50 × H110
梱包質量 (kg)	約0.2
標準付属品	USBコード × 1本 (データの送受信はできません)
備考	PSE適合品/RoHS準拠

- * 1 ソーラーシートによる充電は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- * 2 参考値であり保証値ではありません。
- * 3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- * 4 防水キャップを閉めた状態での防水性能となります。