

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



### 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

### ◆仕様

品番	光源	電源	サイズ	重量
EA758E-2	LED球×3個	単3×2本	φ 41 × 165(H)mm	112g
EA758E-3	LED球×1個	単1×2本	φ 65 × 200(H)mm	424g

※LEDに替球はありません。

※電池は別売です。重量には電池を含んでいます。

・UL規格適合品、防爆構造(Division I, Class I, II, and III.)

・EN60529 防水、防塵仕様

IP値…IP67(塵埃が内部に侵入しない。浸水(一時的な水没)しても内部に浸水の形跡がない。)

・使用温度範囲…-20℃~40℃

・電池寿命の長いライトです。

・国際安全承認のオレンジ色のボディ

・ストラップ、カラビナフック付

### ◆各部の名称



### ◆電池の入れ方

①ヘッドキャップを左(反時計)に回し外します。

②電池(一極側から)を本体へ挿入します。

③ヘッドキャップをしっかり閉めます。

注・電池交換の際はすべて新しいもの換してください。

・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

### ◆点灯/消灯

①スイッチボタンを押し込むと点灯します。

②再度押し込むと消灯します。

③点灯時にスイッチボタンを軽く押すと一時点灯します。

※使用後は必ず消灯を確認してください。

### ◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

### ◆注意

本製品は、密閉性が高くなっております。

暖かい所から寒い所、とくに冬場はライトの中の気圧が低くなり、ヘッドキャップが開けにくくなります。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929