

# LEDフラッシュライト

Ver.1.1

※全て取扱い中止になりました。



品番	光源	明るさ	電源	サイズ	重量
EA758E-2	LED3個	65ルーメン	単3×2	φ41×165mm	112g
EA758E-3	LED1個	60ルーメン	単1×2	φ65×200mm	424g

※重量は電池を含んでいます。



E-3



E-2

## ◆特 長

- ・UL規格適合品、防爆構造  
(UL913 CLASS I, GROUPS A,B,C and D, CLASS II, GROUPS E, F and G: CLASS III)
- ・IEC 60529 防水、防塵仕様
- ・IP値…IP67(塵埃が内部に侵入しない。浸水(一時的水没)しても内部に浸水の形跡がない。)
- ・電池寿命の長いライトです。
- ・国際安全承認のオレンジ色のボディ

## ◆仕 様

- 樹脂ボディ(ポリプロピレン)
- 電池寿命…E-2:20時間、E-3:135時間
- 防滴構造
- 電池別売
- テールキャップにカラビナフック付
- ストラップ付



#### ◆各部の名称



#### ◆使用方法

- ・スイッチを深く押すと点灯します。
- ・再度深く押すと消灯します。
- ・点灯後、軽く繰り返し押すことで点滅灯としても使えます。

#### ◆電池の交換

- ・光が弱くなった時は、新しい電池と交換してください
- ・テールキャップを外します。(反時計方向に回すと外れます)
- ・電池の電極方向を確認の上、電池を挿入します。
- ・電池交換時全ての電池を新しいものに交換してください
- ・新旧の電池、異なるメーカーの電池は混用しないでください

19.Oct.