

EA758E-3A([防爆構造]LEDフラッシュライト)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- ・新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・防水ですが、カバーを緩めると水が入ります。水中では絶対カバーを緩めないでください。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外してください。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないでください。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆仕様

- 光源…LED球（替球はありません）
- 使用電池…単1電池×2本（別売）
※電池品番:EA758YP-1
- 電池寿命…65時間
- 明るさ…150lm
- 集光
- 照射距離…175m
- 防水(IP67)
- サイズ…φ 61×210mm
- 重量…146g

◆各部名称



●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

DEMKO 19 ATEX 2128 IECEx UL 19.0016 Ex ia op is I / II C T4 Ma/Ga

Class I ,Group A, B, C & D.

Class II ,Group E, F & G. Class III, T4.

◆電池の入れ方

- ① 図1のねじをプラスドライバーで外します。
- ② ヘッドキャップを反時計回りに回し、外します。
- ③ 極性を確認し、電池を入れます。
- ④ ヘッドキャップを付け、ねじを締めれば完了です。

図1



◆ ON/OFF

- ① スイッチを一度押すと点灯、再度押すと消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認してください。

照射イメージ



◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929