

EA758EA-5 LEDヘッドライト取扱説明書

(アメリカ)

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

【仕様】

光源

白色LED1灯、赤色LED2灯、緑色LED1灯

明るさ(白色LEDMax)：80ルーメン

電源・・・単3アルカリ電池×3本(別売)

電池寿命(目安)

強：12時間、弱：22時間

照射距離：約60m

ヘッド部角度調節可能

ヘッドバンドには滑り止め加工

防滴構造

集散光機能



【警告及び注意事項】

アルカリ電池をご使用下さい。

電池交換は、発火や引火、爆発の危険性を考慮し、安全な場所で行って下さい。

UL規格 Class ,Groups A,B,C,&D, Class ,Groups E,F&G, Class ,T4

改造や改良、安全を損なう様な部品等の交換はしないで下さい。

【電池の入れ方】



電池ボックスにある(+)ネジを外して下さい(0)

ラッチを持ちます。

ラッチを上へ上げて下さい。

カバーを開けて下さい。

電池の向きを間違えない様、正しく電池ボックスへセットし、カバーを元通りに閉めて下さい。
(単3電池×3本)

【電池使用上の注意】

爆発や怪我の原因となりますので、電池は正しい向きで入れて下さい。

また、古い電池と新しい電池の併用、充電電池、違う種類同士の併用は避けて下さい。

電池を交換する際は、同じタイミングで全て交換して下さい。

【使用方法】

押しスイッチ
(白色LED)

押しスイッチ
(赤色・緑色LED)



(白色LED)

押しスイッチを押すと強点灯し、再度スイッチを押すと、弱点灯します。もう一度押すと、消灯します。

スイッチを押す毎に同じパターンを繰り返します。
強点灯 弱点灯 消灯 強点灯 弱点灯 消灯...

(赤色・緑色LED)

押しスイッチを押すと赤色LEDが点灯し、再度スイッチを押すと、緑色LEDが点灯します。もう一度押すと、消灯します。

スイッチを押す毎に同じパターンを繰り返します。
赤色 緑色 消灯 赤色 緑色 消灯...

【集散光切替方法】



レンズ無し状態の時、
ポイント照射します。
(集光)



照射部の下からレンズを
引っ張り出し、上へ上げて
固定します。



レンズ有り状態の時、
エリア照射します。
(散光)

⚠ 改造はしないで下さい
本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
ご使用者が怪我をする恐れがあります。
作業工程に支障をきたす場合があります。