

品番 EA758EA-5
品名 LEDヘッドライト



【仕様】

- 光源…
白色LED球1灯、赤色LED球2灯、緑色LED球1灯(切替式)
- 明るさ(白色LED球Max)…80ルーメン
- 電源…単3電池×3本(別売)
- 電池寿命…約12時間(強)、22時間(弱)
- ヘッド部角度調節可能
- 滑り止め付ヘッドバンド付属
- 防爆構造、UL規格
(Division I , Class I , II , III)
- 防滴構造
- 集散光機能
- サイズ…67×40×40(H)mm
- 重量…240g(電池含)



【ヘッド部角度調節可能】



【集散光切替方法】



レンズ無し状態の時、
ポイント照射します。
(集光)



照射部の下からレンズを
引っ張り出し、上へ上げて
固定します。



レンズ有り状態の時、
エリア照射します。
(散光)

【電池の入れ方】

①



②



③



④



①電池ボックスにある(+)**ネジ**を外して下さい(No.0)

②**ラッチ**を持ちます。

③ラッチを上へ上げて下さい。

④**カバー**を開けて下さい。

⑤電池の向きを間違えない様、正しく電池ボックスへセットし、カバーを元通りに閉めて下さい。
(単3電池×3本)

【使用方法】

プッシュスイッチ
(白色LED)

プッシュスイッチ
(赤色・緑色LED)



(白色LED)

プッシュスイッチを押すと**強点灯**し、再度スイッチを押すと、**弱点灯**します。もう一度押すと、**消灯**します。

スイッチを押す毎に同じパターンを繰り返します。
強点灯 ⇒ 弱点灯 ⇒ 消灯 ⇒ 強点灯 ⇒ 弱点灯 ⇒ 消灯...



(赤色・緑色LED)

プッシュスイッチを押すと**赤色LED**が点灯し、再度スイッチを押すと、**緑色LED**が点灯します。もう一度押すと、**消灯**します。

スイッチを押す毎に同じパターンを繰り返します。
赤色 ⇒ 緑色 ⇒ 消灯 ⇒ 赤色 ⇒ 緑色 ⇒ 消灯...

