

# EA758EK-1(電池式LED作業灯)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



## 使用上の注意

- ・電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

## ◆特徴

- ・吊り下げたり、マグネット付のため金属面のある場所に取り付けて使用できます。
- ・ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても、破片が飛び散りません。

## ◆各部名称



## ◆仕様

- ・光源…SMD球6個
- ・電池寿命…強:約8時間、弱:約40時間
- ・使用電池…単3電池×4本(別売)
- ・耐衝撃性能…7m
- ・収納式フック、背面マグネット付
- ・重量…280g

## ◆電池の入れ方



- ① テールキャップを反時計回りに回して、外して下さい。
- ② 電池の極性を間違わないようにして差し込みます。(本体に刻印されているマークを参照)
- ③ テールキャップを取り付けます。

## ◆点灯/消灯

- ・スイッチボタンを押すと点灯します。スイッチを押していくとモードが変わります。点灯パターンは下記のように変わっていきます。

強 → 弱 → 消灯 → 強 → 弱 → 消灯 …(繰り返す)

- ・スイッチボタンを長押しすると、明るさを100%から10%まで調節できます。  
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

## ◆お手入れ方法

- 乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。  
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Nov