

品番 EA758FL-2、-3
品名 [LED]UVライト

品番	カラー
EA758FL-2	シルバー
EA758FL-3	ブラック

ハンディタイプのUVLEDフラックライト



【仕様】

- 光源…砲弾型φ5mmLED×12個
- 明るさ…5ルーメン
- 波長…396nm
- 散光
- 電源…単4電池×3本(付属)
- 電池寿命…約6時間
- サイズ…φ30×96mm
- 重量…110g(電池含)
- 付属品…ストラップ

各種偽造防止印刷の確認、
蛍光・蓄光素材への効果が優れています。

