

充電式LED防爆型ケータイランプ

型式検定合格番号
第T69616号

PEP-S3DC

3W



全光束
600
ルーメン

連続点灯時間
連続
約8時間



H144×W129×D208

国内防爆検定取得の 耐圧防爆型充電式携帯電灯

EA758HA-39

■ 特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- <適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 17度の白色ビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力白色LED
- 専用ニッケル水素電池パック内蔵
- 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面ガラス:硬質板ガラス



高出力3W白色LED



携帯に便利な肩掛けベルト付



持ちやすいグリップ



縦置き可能

充電ポート

型 式	電 池 仕 様	照 明 装 置	点 灯 時 間	充 電 時 間	防 爆 構 造			質 量 (kg)
					種 類	爆 発 等 級	発 火 度	
PEP-S3DC	定格7.4V/4,300mAh ニッケル水素電池	高出力白色LED	約8	約4	d(耐圧防爆構造)	2	G4	1.85