

エボルタ付きLED常備灯 BF-BE01K-W EA758M-1 1

LED+EVOLTAで防災に最適

LED+EVOLTAで70時間連続使用可能

蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる

コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能



● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要

品番	BF-BE01K-W
大きさ	約幅35mm×奥行き40mm×高さ210mm (ライト：約φ35mm×高さ195mm)
質量	約140g(エボルタ乾電池含む、ホルダー含む) 約120g(エボルタ乾電池含む、ホルダー別)
使用電源	単3形乾電池 3個
電池寿命	約70時間(パナソニックEVOLTA) 約60時間(パナソニックアルカリ) 約30時間(パナソニックネオ)

付属品

エボルタ乾電池(単3×3本)、取付けネジ

詳細 (スペック)

明るさ	照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 光束:約18 lm(参考値)	
光源	LED	高輝度(φ7.5)白色LED 1個(約20 lm:電池初期参考値)
POSコード	4984824910058	

LED+EVOLTAで防災に最適

LED+EVOLTAで70時間連続使用可能

「EVOLTA」乾電池の単三形が3本付属し、約70時間連続して使用できます。光源は高輝度白色LED1個で、明るさは最大約200lx(1m 前方、電池初期時)。LEDなので豆球切れの心配ありません。



10年保存可能&パワー長もち！
EVOLTA単3形3本付

蓄光塗料シール付きで停電時でもライトの場所がすぐ分かる

本体には蓄光塗料シールが付いており、停電時でもライトの場所がすぐわかります。ホルダーから外すと自動点灯しますので、防災に最適です。また、狭い場所にも設置しやすい、コンパクトサイズです。

