

## EA758MG-24



電池寿命	弱モード時:連続約1,100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1,000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ	照度 強点灯:約10 lx 弱点灯:約0.3 lx (50cm前方 電池初期時) 光束 約36 lm(参考値)
光源	LED ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源	単3形電池 3本
大きさ	スタンドセット時:約幅70mm×奥行70mm×高さ135mm 本体寸法:約幅60mm×奥行60mm×高さ125mm
質量	(本体) 約150g (乾電池エボルタNEO含む) (スタンド) 約30g
POSコード	-W 4549980359181 -A 4549980359198 -P 4549980359204
防水	防滴形 <sup>※1</sup> ※1 充電電池使用可能

## 付属品

乾電池エボルタNEO(単3×3本)