

LEDプラグインライト

LED
3
W

ニッケル水素充電電池使用

屋内型

PIL-3W-100V

- JANコード 4937305-04127-7
- 定格光束 150Lm
- 照度(1m) 8245Lx
- 連続点灯時間 30時間
- 実用点灯時間 4時間
- 本体色 緑 **EA758N-24**

PIL-3W-3000K

- JANコード 4937305-04560-2
- 定格光束 130Lm
- 照度(1m) 6529Lx
- 連続点灯時間 24時間
- 実用点灯時間 3時間
- 本体色 オレンジ

PIL-3W 共通仕様

- 電 源 ニッケル水素充電電池 (4.8V 1200mAh)
- 充電時間 12時間
- 照射角 15度(スポット型)
- 球寿命 40000時間
- サイズ $\phi 62 \times 225 \text{mm}$
ヘッド曲げ時/62×78×205mm
- 質 量 310g
- 付 属 品
 - ベルトポーチ ●赤色フィルター
 - ショルダーベルト
 - プラグ部シリコンプロテクター

EA758N-24



色温度
**6000
K**

照度(1m)
**8245
Lx**

PIL-3W-100V



スーパーLED
スポット型 3W



色温度
**3000
K**

照度(1m)
**6529
Lx**

PIL-3W-3000K



ベルトポーチ



赤色フィルター

別売オプション

ヘッド部シリコン
プロテクター

落下時の衝撃
からヘッド部を
保護します。

