

品番 EA758RA-4A
品名 LEDライト

◆仕様

- ・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…10ルーメン(Low)、25ルーメン(High)
- ・電源…単3電池×2本(別売)
- ・電池寿命…約80時間(Low)、約25時間(High)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…100m(High)
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…Φ28×157mm ・重量…68g(本体のみ)
- ・付属品…ナイロン製ホルスター、ストラップ



◆点灯/消灯

サイドスイッチを押し込むと点灯します。

また、サイドスイッチを押す毎に下記モードに切り替わります。任意のモードでご使用下さい。

(LED球Low→LED球High→LED球消灯)

点灯した状態でサイドスイッチを軽く押したり放したりする事により、

点滅灯としてもご使用頂けます。

※使用後は必ず消灯を確認してください。