

品番 EA758RB-11、-12
品名 LEDライト



品 番	本体カラー
EA758RB-11	ブラック
EA758RB-12	シルバー

※全て廃番になりました。

◆仕様

- ・光源…LED球（※LEDに替球はありません。）
- ・明るさ…85ルーメン（High/点滅SLOW/点滅FAST）
40ルーメン（Med）
20ルーメン（Low）
- ・電源…単4電池×3本（付属）
- ・電池寿命…約2時間（High）、約6時間（Med）、約15時間（Low）
約10時間（点滅SLOW）、約6時間（点滅FAST）
- ・散光タイプ（調光切替機能なし）
- ・照射距離…100m（High）
- ・防水性能…IPX4（防沫形）
- ・サイズ…φ36×133mm ・重量…156g（電池含）
- ・付属品…ナイロン製ホルスター、
ストラップ、
単4形アルカリ乾電池3本
- ・持ち手の太さ…φ30mm

◆点灯/消灯

サイドスイッチを押し込むと点灯します。また、サイドスイッチを押す毎に下記モードに切り替わります。任意のモードでご使用下さい。

LED球（Low）→ LED球（Med）→ LED球（High）→ 点滅SLOW → 点滅FAST → LED球消灯

※使用後は必ず消灯を確認してください。