

EA758RB-2A LEDライト取扱説明書

Ver. 1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- ・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…85ルーメン(High、点滅)、30ルーメン(Low)
- ・電源…単3電池×1本(別売)
- ・電池寿命…約1.6時間(High)、約5時間(Low)、約15時間(点滅)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…100m(High)
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・本体カラー…シルバー



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池を(+極側から)本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

◆点灯/消灯

テールスイッチを押し込むとHigh点灯します。
点灯状態でテールスイッチを軽く押していくと、下記モードへ切り替わります。
任意のモードを選択しご使用下さい。
High ⇒ Low ⇒ 点滅 ⇒ High ⇒ Low ⇒ 点滅 …
テールスイッチを押し込むと消灯します。

※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

18.Sep