

品番 EA758RB-2A

品番 LEDライト



◆仕様

- ・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…85ルーメン(High、点滅)、30ルーメン(Low)
- ・電源…単3電池×1本(別売)
- ・電池寿命…約1.6時間(High)、約5時間(Low)、約15時間(点滅)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…100m(High)
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…φ23×103mm      ・重量…52g(本体のみ)
- ・ホルスター付

◆点灯/消灯

テールスイッチを押し込むとHigh点灯します。  
点灯状態でテールスイッチを軽く押していくと、下記モードへ切り替わります。  
任意のモードを選択しご使用下さい。

High ⇒ Low ⇒ 点滅 ⇒ High ⇒ Low ⇒ 点滅 ……  
テールスイッチを押し込むと消灯します。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい