

**品番 EA758RB-3A、-4A**  
**品名 LEDライト**



品番	本体カラー
EA758RB-3A	ブラック
EA758RB-4A	シルバー

◆仕様

- ・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…250ルーメン(High、点滅)、15ルーメン(Low)
- ・電源…単3電池×2本(付属)
- ・電池寿命…約3.4時間(High)、約30時間(Low)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…200m(High)
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…φ 24.5×152mm      ・重量…129g(電池含む)
- ・付属品…単3アルカリ電池×2本

◆点灯/消灯

テールスイッチを押し込むとHigh点灯します。  
点灯した状態でテールスイッチを軽く押していくと、下記モードへ切り替わります。  
任意のモードを選択しご使用下さい。

High ⇒ Low ⇒ 点滅 ⇒ High ⇒ Low ⇒ 点滅 ……  
テールスイッチを押し込むと消灯します。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい