

品番 EA758RC-1A
品名 LEDライト



◆仕様

- ・光源…LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…138ルーメン
- ・電源…CR123A電池×1本(別売)
- ・電池寿命…約2時間
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…200m
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…Φ28×91mm ・重量…80g(重量含)
- ・付属品…ナイロン製ホルスター

◆点灯/消灯

テールスイッチを押し込むと点灯します。再度押し込むと消灯します。
消灯状態でテールスイッチを軽く押ししたり放したりする事により、点滅灯としてご使用頂けます。
※使用後は必ず消灯を確認してください。