

**品番 EA758RC-3A**  
**品名 LEDライト**



◆仕様

- ・光源…LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…134ルーメン(High)、30ルーメン(Low)
- ・電源…CR123A電池×2本(別売)
- ・電池寿命…約3時間(High)、約20時間(Low)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…200m(High)
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…Φ28×128mm ・重量…105g(電池含)
- ・付属品…ナイロン製ホルスター

◆点灯/消灯

テールスイッチを押し込むとHigh点灯します。  
点灯した状態でテールスイッチを軽く押していくと、下記モードへ切り替わります。  
High ⇒ Low ⇒ High ⇒ Low ⇒ …  
任意のモードを選択しご使用下さい。  
テールスイッチを押し込むと消灯します。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい