

EA758RD-5A(充電式LEDライト)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんのこと、充電電池を火中へ投じないで下さい。
- ・照度が高いため点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

◆仕様

- 高輝度白色LED ●生活防水(IPX4 防沫形)
- 電源:3.7V 2900mAh リチウムイオン充電電池
- 明るさ:HIGH(強)300ルーメン、LOW(弱)10ルーメン、FLASH(点滅)300ルーメン
- 連続使用時間:HIGH(強)約10時間、LOW(弱)約120時間、FLASH(点滅)約19時間
- 充電時間:約4時間 ●サイズ:φ 35 × 155mm
- 重量:169g(電池含)
- アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
- 付属品:リチウムイオン充電電池、ACアダプター、カーアダプター



◆使用方法

本体スイッチを軽く押す(半押し)と、下記モードに切り替わります。任意のモードを選び、スイッチを強く押し込むとそのモードで固定されます。

”OFF(消灯) ⇒ HIGH(強) ⇒ LOW(弱) ⇒ FLASH(点滅) ⇒ OFF(消灯)”

◆バッテリー交換方法

テールキャップを反時計方向へ回し、古いバッテリーと新しいバッテリーを交換します。
バッテリーを挿入後、テールキャップを元に戻します。

◆充電方法

- 本体スイッチをONにします。**
充電プラグを本体へ差し込んで充電を行って下さい(充電プラグを差し込むとライトは消灯します)。
充電は、専用ACアダプター及びカーアダプターをご使用下さい。
- アダプターのランプ点灯色で充電状態が確認できます(赤色:充電中、緑色:充電完了)。

【リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について】

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。

リサイクルボックスについては詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929