

品番 EA758RD-5A
品名 [充電式]LEDフラッシュライト



品番	名称
EA758RD-5A	本体セット
EA758RD-5B	交換バッテリー (廃番)

<仕様>

- 高輝度白色LED ●電源…3.7V 2200mAh リチウムイオン充電電池
- 明るさ…300ルーメン(強)、12ルーメン(弱)、300ルーメン(点滅)
- 電池寿命…約10時間(強)、約120時間(弱)、約15時間(点滅)
- 充電時間…約3時間 ●防水性能…IPX4
- アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れています。
- サイズ…φ 35 × 155mm ●持手部の太さ…約φ 25mm
- 重量…169g(充電電池含)
- 付属品…リチウムイオン充電電池、ACアダプター、カーアダプター、説明書
- 付属のカーアダプターは、DC12V・DC24Vに対応しています。

<使用方法>

- スイッチを軽く押すと下記モードに切り替わります。
OFF→HIGH→LOW→点滅→HIGH→LOW… (消灯後、約5秒以上おき、再度スイッチを押すとHIGHモードから始まります。)
スイッチを強く押し込むと、そのモードで固定されます。

<充電方法>

- 本体スイッチをONの状態充電してください。また交流アダプター及び直流アダプターをご使用ください。