

【仕様】

- 高輝度白色LED
- 防水性能 : IPX4
- 電源 : 単 3 形アルカリ乾電池 1 本(別売)
- 明るさ : HIGH(強)90 ルーメン LOW(弱)15 ルーメン FLASH(点滅)90 ルーメン
- 電池寿命 : HIGH(強)約 2 時間 LOW(弱)約 25 時間 FLASH(点滅)約 4 時間
- サイズ : 21.5 × 106.5mm
- 重量 : 103.4g(電池含)
- アルミ合金製にアルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます
- 付属品 : ナイロン製ホルスター

【使用方法】

本体スイッチを軽く押す(半押し)と、下記モードに切り替わります。
任意のモードを選び、スイッチを強く押し込むとそのモードで固定されます。

”OFF(消灯) ⇒ HIGH(強) ⇒ LOW(弱) ⇒ FLASH(点滅) ⇒ OFF(消灯)”

【電池の入れ方】

テールキャップを反時計方向に回して外します。
新しい電池を(+極側から)本体へ挿入し、テールキャップを本体へ戻します。

【注意】

- 使用しない時は電池を外して下さい 電池は別売です。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい
- ライトを直視しないで下さい



株式会社エスコ

<http://www.esco-net.com>

〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL : 06-6532-6226 FAX : 06-6541-0929



EA758RE-3C