

品番 EA758RE-3C
品名 LEDライト

ver.1.0



【仕様】

- 高輝度白色LED
- 防水性能 :IPX4
- 電源 : 単 3 形アルカリ乾電池 1 本
- 明るさ : HIGH(強)90 ルーメン LOW(弱)15 ルーメン FLASH(点滅)90 ルーメン
- 電池寿命 : HIGH(強) 約 2 時間 LOW(弱) 約 25 時間 FLASH(点滅) 約 4 時間
- サイズ : 21.5 × 107 mm
- 重量 : 103 g (電池含)
- アルミ合金製にアルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます
- 付属品 : ナイロン製ホルスター 単3形アルカリ乾電池は別売です。

【使用方法】

本体スイッチを軽く押す(半押し)と、下記モードに切り替わります。

任意のモードを選び、スイッチを強く押し込むとそのモードで固定されます。

”OFF(消灯) ⇒ HIGH(強) ⇒ LOW(弱) ⇒ FLASH(点滅) ⇒ OFF(消灯)”



21. Jan.