

# EA758RJ-16A(LEDライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## ⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## ◆仕様

- ・光源…LED球  
※LEDに替球はありません。
- ・照射パターン…点灯、点滅
- ・使用電池…単4×3本(別売)
- ・集散光機能
- ・材質…アルミ
- ・ストラップ付

## ◆各部の名称



## ◆電池の入れ方

- ①テールキャップを外します。
- ②電池ホルダーを取り出し、電池の極性を確認し、電池をセットします。(バネ側がマイナスです。)
- ③電池ホルダー(電池セット済み)を矢印の方向から挿入し、キャップを閉じて完了です。



## ◆点灯/消灯

- ①スイッチボタンがカチッとなるまで押し込むと点灯(強)、再度押し込むと消灯します。  
連続して押し込んでいくと下記のようにモードが変わっていきます。

点灯(強)→消灯→点灯(弱)→消灯→点滅→消灯→点灯(強)→消灯→点灯(弱)…

- ②点灯した状態で、軽く押していくと下記のようにモードが変わっていきます。

点灯(強)→点灯(弱)→点滅→点灯(強)→点灯(弱)…

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

## ◆集散光機能

集散光機能(ヘッド部分を前後にスライドさせて、集光又は散光に調整)

集光 ⇄ 散光



## ◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929