

# EA758RK-31 (LED ライト) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## ⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。  
火災や爆発を起こす危険性があります。

## ◆仕様

- 光源...白色 POWER LED球  
LED球に替球はありません。
- 使用電池...単1電池×2本(電池別売)
- 電池寿命...約30時間(強)、約60時間(中)、  
約168時間(弱)、約168時間(点滅)
- 照射タイプ...散光
- 照射距離...約120m(強)
- 材質...アルミニウム
- 防水性能...防沫型(IPX4)
- ボディースイッチ
- 白色LED 明るさ強弱切替可能
- アルミニウムボディなので頑丈で軽量タイプです。



- ・電池交換の際はすべて新しいものと交換してください。
- ・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないでください。

## ◆各部名称



## ◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池(+極側から)を本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

## ◆点灯/消灯

- ・白色LED: スイッチボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。  
点灯モードは下記ようになります。  
白色LED(強モード)→消灯→白色LED(中モード)→消灯  
→白色LED(弱モード)→消灯→点滅→消灯(繰り返す)

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

## ◆Oリングシールのメンテナンス

- キズをつけないように、ゆっくりとOリングを外します。
- Oリングに断裂や凹凸がある場合はOリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
- ゴミが付着していないことを確認し、Oリング全体にシリコングリスを塗ってください。
- Oリングにシリコングリスを塗る時は、Oリングが本体と接している部分も塗ってください。
- 気体のスプレーシリコンは使わないでください。
- 必ず、グリス状のシリコンを使用し、量は控えめに使用してください。

## ◆お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929