

EA758RK-51A、-52A (LED ライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆仕様 ●光源…白色 POWER LED球

LED球に替球はありません。

- 使用電池…単3電池 × 1本 (電池別売)
- 電池寿命…約4時間(強)、約8時間(中)、
約40時間(弱)、約72時間(点滅)
- 照射タイプ…集散光
- 照射距離…約90m(強)
- 材質…アルミニウム
- 防水性能…防沫型(IPX4)
- テールスイッチ
- 白色LED 明るさ強弱切替可能
- アルミニウムボディなので頑丈で軽量タイプです。

品番	本体カラー
EA758RK-51A	ブラック
EA758RK-52A	シルバー



- ・電池交換の際はすべて新しいものと交換してください。
- ・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないでください。

◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池(+極側から)を本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

◆点灯/消灯

- ・白色LED: スwitchボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
点灯モードは下記ようになります。
白色LED(強)→消灯→白色LED(中)→消灯→白色LED(弱)→消灯→点滅→消灯(繰り返す)
- ・集散光切替: 照らす対象や距離によって光のパターンを集光・散光に切替え可能。
ヘッド部のダイヤルを右に回すと集光になり、左に回すと散光になります。



(集光)
右に回す



(散光)
左に回す



※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆リングシールのメンテナンス

キズをつけないように、ゆっくりとリングを外します。
リングに断裂や凹凸がある場合はリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
ゴミが付着していないことを確認し、リング全体にシリコングリスを塗ってください。
リングにシリコングリスを塗る時は、リングが本体と接している部分も塗ってください。
気体のスプレーシリコンは使わないでください。
必ず、グリス状のシリコンを使用し、量は控えめに使用してください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929