

EA758RK-66B(LED ライト)取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆仕様

- 光源…白色LED球 ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(テスト電池付属)
- 電池寿命…約6時間(強)、約12時間(中)、
約60時間(弱)、約108時間(点滅)
- 照射タイプ…集散光
- 照射距離…約190m(強)
- 材質…アルミニウム
- 防水性能…防沫型(IPX4)
- 付属品…ストラップ
- テールスイッチ
- 白色LED明るさ強弱切替可能
- アルミニウムボディなので頑丈で軽量タイプです



- ・電池交換の際はすべて新しいのものと交換してください。
- ・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないでください。

◆機能



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②本体から電池ホルダーを取り出します。電池ホルダーに
記載されている極性通りに電池をセットします。
- ③電池(+極側から)を本体へ挿入します。



◆点灯/消灯

- ・白色LED: スwitchボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
点灯モードは下記のようになります。
白色LED(強)→消灯→白色LED(中)→消灯→白色LED(弱)→消灯→点滅→消灯(繰り返す)
- ・集散光切替: 照らす対象や距離によって光のパターンを集光・散光に切替え可能。
ヘッド部のダイヤルを右に回すと集光になり、左に回すと散光になります。



※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆リングシールのメンテナンス

キズをつけないように、ゆっくりとリングを外します。
リングに断裂や凹凸がある場合はリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
ゴミが付着していないことを確認し、リング全体にシリコングリスを塗って下さい。
リングにシリコングリスを塗る時は、リングが本体と接している部分も塗って下さい。
気体のスプレーシリコンは使用しないで下さい。
必ず、グリス状のシリコンを使用し、量は控えめにして使用して下さい。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Apr