

# EA758RK-91 (LEDフラッシュライト/首振り)取扱説明書

Ver 2.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## ⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## ◆仕様

- 光源…白色LED球
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3×3本(別売)
- 電池寿命…約7時間(アルカリ電池使用)
- サイズ…φ59×206mm
- 重量…203g
- 防水性能…IP66

## ◆各部の名称



## ◆機能

- 5秒以上点灯していると、次のスイッチ操作ではOFFになるスマートスイッチ
- 3段階(0°、45°、90°)にヘッド角度を調整できるアクティブヘッド
- 屋外でも使用できる防雨構造



## ◆電池の入れ方

- ①テールの蓋を左に回して外します。  
外します。
- ②内部の電池ボックスを  
抜きます。
- ③電池ボックスに表示されている  
極性に従って電池を入れてください。
- ④電池ボックスを内部に入れ、  
蓋を閉めてください。



## ◆点灯/消灯

### ■スイッチ

スイッチを押すとメインが点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。  
モードを一巡すると消灯します。

点灯モードは下記のようになります。

OFF→点灯(強)→点灯(中)→点灯(弱)→OFF

※5秒以上同じモードで連続して点灯後、スイッチを押すとOFFになります。(再点灯時は強からスタートします)

## ◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15.Dec.