



EA758RM-11
LED LIGHT



EA758RM-11
LED ライト

LED LIGHT



EA758RM-11
LED LIGHT



明るさ	連続使用時間	スイッチ	電源	機能1
LED 強:200ルーメン 中:75ルーメン 弱:5~10ルーメン SOS:200ルーメン	電池寿命 強:約6h 中:約15h 弱:約100h SOS:約12h	ON/OFF テールスイッチ	CR123A リチウム 電池1本 (別売)	点滅

EA758RM-11
LED LIGHT



EA758RM-11
LED LIGHT



ESCO CO., LTD.

EA758RM-11
LED ライト

- 光源:LED球
- 明るさ:(強)200ルーメン、(中)75ルーメン、(弱)5~10ルーメン、(SOS)200ルーメン
- 電池寿命:(強)約6時間、(中)約15時間、(弱)約100時間、(SOS)約12時間
- 電源:CR123Aリチウム電池×1本(別売)
- 照射タイプ:散光 ●照射距離:150~200m
- サイズ:φ25×96mm ●重量:72g(電池含む)
- 材質:アルミニウム ●付属品:ストラップ、ホルスター
- ボディカラー:ブラック



電源スイッチ

ホルスター

ストラップ

株式会社エスコ

www.esco-net.com

▲ライトを直射しないでください。
注意 ●子供の手の届かない所に保管してください。

EA758RM-11



4 548745 885163