

EA758RM-44A
LED LIGHT



EA758RM-44A
LED ライト



LED LIGHT

明るさ	連続使用時間	スイッチ	電源
LED 単1×3:800ルーメン 単3×3:550ルーメン 単3×6:650ルーメン 単3×9:1000ルーメン	電池寿命 単1×3:約12~15h 単3×3:約7~9h 単3×6:約5~7h 単3×9:約2.5~4h	ON/OFF サイドスイッチ	単1 単1電池3本 (別売)

EA758RM-44A
LED LIGHT



EA758RM-44A
LED LIGHT



EA758RM-44A
LED ライト

- 光源:LED球
- 明るさ:(単1×3本)800ルーメン、(単3×3本)550ルーメン、
(単3×6本)650ルーメン、(単3×9本)1000ルーメン
- 電池寿命:(単1×3本)約12~15時間、
(単3×3本)約7~9時間、(単3×6本)約5~7時間
(単3×9本)約2.5~4時間
- 電源:単1電池×3本(別売)単3電池ホルダー付
- 照射タイプ:散光 ●照射距離:200m
- サイズ:φ57×314mm ●重量:680g(電池含む)
- 材質:アルミニウム ●付属品:ストラップ、ホルスター、電池ホルダー
- ボディカラー:ブラック



電源スイッチ

ホルスター

ストラップ

ESCO CO.,LTD.

株式会社エスコ
www.esco-net.com

●ライトを直視しないでください。
注意 ●子供の手の届かない所に保管してください。

EA758RM-44A

