

LED フラッシュライト取扱説明書

品番 EA758RM-46



*アルカリ乾電池は含まれておりません。

◆EA758RM-46 仕様

使用LED	Cree X-PE Q5 LED
明るさ	100ルーメン(最大)
使用電池	単3アルカリ乾電池 x 1本(別売)
電池寿命	100%: 約2.5~3時間 10%: 約12~13時間 点滅: 約6時間
本体サイズ	ヘッド径φ20mm x 長さ90mm
重さ	約40g(電池含まず)
付属品	専用ストラップ・交換用Oリング

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に安全上及びご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

このLEDフラッシュライトは、暗い場所を照らすことを目的とした商品です。
この目的以外のご使用でお客様ご自身や第三者並びに財産などに損害が生じた場合でも当社は責任を負いかねますので、ご了承の上正しくお使いください。

安全上の注意

警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。
- ◆電池の液が目に入った時は、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

注意

- 電池は⊕⊖の方向をよく確かめて入れてください。
- 定期的に液漏れなどがいないか点検してください。
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。

ご使用上の注意

電池の取り扱いに対する注意

- ◆電池を交換する場合は、全ての電池を交換してください。
- ◆危険ですので、絶対に火中に投げないでください。
- ◆ご使用済みの電池は、お住まいの地域の自治体の規則に従って処分をしてください。
- ◆ご使用になられる電池は、ご使用の電池メーカー様の注意に従ってお取り扱いください。

保管についての注意

- ◆長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
- ◆幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ◆直射日光を避け、湿気や埃の少ない場所に保管してください。

フラッシュライト本体に対する注意

- ◆改造・分解は絶対しないでください。
- ◆本体を無理に曲げようとしたり、故意に落としたりショックを与えないでください。
- ◆お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いて、シンナーやベンジン等の溶剤は使用しないで下さい。

ご使用方法

テールスイッチを押すことで
100%点灯—消灯—10%点灯—消灯—点滅—消灯の順で切り替わります。



単3アルカリ乾電池 x 1個

テールキャップ

電池の入れ方・交換

(単3アルカリ乾電池は別途お買い求めください)

- ◆テールキャップをはずして、上図の方向で単3アルカリ乾電池1個を入れてください。
- ◆テールキャップをしっかりと閉めて下さい。
- ◆電池を交換する時は、テールキャップをはずして古い乾電池を取り出して下さい。
上の手順で新しい乾電池1個を入れてテールキャップをしっかりと閉め、ライトが点灯するかどうか確認して下さい。


注意

- 電池は+と-の方向をよく確かめて入れてください。 ●電池を交換する時は全ての電池を交換してください。

使用方法

- ◆スイッチを押してください。
 - 1回押す—最大モード(100%)
 - 2回押す—消灯
 - 3回押す—最小モード(10%)
 - 4回押す—消灯
 - 5回押す—点滅モード
 - 6回押す—消灯

テールスイッチ



警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。

LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。

株式会社エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929