



EA758RM-60
LED LIGHT



EA758RM-60
LED LIGHT

EA758RM-60
LED ライト



明るさ 連続使用時間 スイッチ 電源 機能1

LED
強 130ルーメン
弱 65ルーメン
点滅 約3h

電池寿命
強 約1.5h
弱 約3h
点滅 約3h

ON/OFF
テールスイッチ

単4
単4電池3本
(別売)

点滅

EA758RM-60
LED LIGHT



EA758RM-60
LED LIGHT



ESCO CO. LTD.

EA758RM-60 LED ライト

- 光源:LED球
- 明るさ:(強)130ルーメン、
(弱)65ルーメン、(点滅)130ルーメン
- 電池寿命:(強)約1.5時間、(弱)約3時間、
(点滅)約3時間
- 電源:単4電池×3本(別売) ●照射タイプ:集散光
- サイズ:φ33×104.5mm ●重量:90g(本体のみ)
- 材質:アルミニウム ●ボディカラー:ブラック
- 機能:5段階切替フォーカス機能



電源スイッチ



ストラップ

株式会社エスコ

www.esco-net.com



- ライトを直射しないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

EA758RM-60



4 548745 885248