



EA758RM-81
LED LIGHT



EA758RM-81
LED ライト (強力型)

LED LIGHT



EA758RM-81
LED LIGHT



明るさ	連続使用時間	スイッチ	電源	機能1
LED 強:500ルーメン 中:250ルーメン 弱:50ルーメン	電池寿命 強:約3h/弱:約6h 中:約28h 点滅:SOS:約28h	ON/OFF テールスイッチ	CR123A リチウム 電池2本 (別売)	点滅

EA758RM-81
LED LIGHT



EA758RM-81
LED LIGHT



ESCO CO., LTD.

EA758RM-81
LED ライト

- 光源:LED球
- 明るさ:(強)500ルーメン、(中)250ルーメン、(弱)50ルーメン
- 電池寿命:(強)約3時間、(中)約6時間、(弱)約28時間、(点滅・SOS)約28時間
- 電源:CR123A リチウム電池×2本(別売)
- 照射タイプ:集光 ●照射距離:200m
- サイズ:φ50×160mm
- 重量:220g(本体のみ)
- 材質:アルミニウム
- 付属品:ストラップ、ホルスター
- 防水・防塵性能:IPX8
- ボディカラー:ブラック



株式会社エスコ
www.esco-net.com

EA758RM-81



注意 ●ライトを直視しないでください。
●子供の手の届かない所に保管してください。