



EA758RM-84
LED LIGHT



EA758RM-84
LED ライト

LED LIGHT



EA758RM-84
LED LIGHT



明るさ	連続使用時間	スイッチ	電源
 LED 強:200ルーメン 中:100ルーメン 弱:20ルーメン	 電池寿命 強:約1.5h 中:約3h 弱:約1.1h SOS:約1.1h	 ON/OFF テールスイッチ	 CR123A リチウム 電池1本 (別売)

EA758RM-84
LED LIGHT



EA758RM-84
LED LIGHT



ESCO CO. LTD.

EA758RM-84
LED ライト

- 光源:LED球
- 明るさ:(強)200ルーメン、(中)100ルーメン、(弱)20ルーメン
- 電池寿命:(強)約1.5時間、(中)約3時間、(弱)約1.1時間、(SOS)約1.1時間
- 電源:CR123A リチウム電池×1本(別売)
 - 照射タイプ:集光
 - 照射距離:30m
- サイズ:φ23×89mm
- 重量:55g(本体のみ)
- 材質:アルミニウム
- 付属品:ストラップ、ホルスター
- 防水・防塵性能:IPX8
- ボディカラー:ブラック



ホルスター

電源スイッチ

ストラップ

EA758RM-84



4 548745 885255

注意 ●ライトを直射しないでください。
●子供の手の届かない所に保管してください。

