NEXTORCH

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

MAX STAR

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO FL1	High	Medium	Low
Output	1200 lm	160 lm	20 lm
Run Time	4 h 30 min	8 h	40 h
Beam Distance	200 m	72 m	25 m
Impact Resistance	1 m		
Water Resistant	IPX4		
Body Material	Light Source: OSRAM P9		
	Aluminum and Polymer		
Dimensions	Size: 73 mm × 60 mm × 33 mm		
Weight	147 g / 5.19 oz (With Battery)		

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI/PLATO-FL1. We tested MAX STAR with 1×18650 (2600mAh) battery in 22℃±3℃. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- OSRAM P9 LED, max output up to 1200 lumens.
- 360°rotational magnetic switch for easy operation.
- 180°Headlight Angle Adjustable to adapt to different environment.
- Type-C Direct-charge Design.
- Partial pressure headband design for comfort in use over long periods.

QUICK START GUIDE

• Mode Switching
Rotating the head for mode switching:
high, medium, low and off



• CHARGE
Charging time about 3.5 hours
Red light: Charging
Green light: Fully charged



NOTICE

1. Do not shine directly into eyes as the powerful light could cause a permanent injury.
2. Do not dismantle the bulb assembly.
3. Please charge up the battery completely the first time it is used; if left unused for a long time, recharge every three months.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code.You could also:
   Email us at service@nextorch.com
   Call us: 400-8300-799
   OR contact your local dealer/distributor.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

FRANÇAIS



Plus d'information sur
www.nextorch.com

MAX STAR

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO FL1	Fort	Moyen	Faible
Flux lumineux	1200 lm	160 lm	20 lm
Autonomie batterie	4 h 30 min	8 h	40 h
Distance faisceau	200 m	72 m	25 m
Résistance aux chocs	1 m		
Résistance à l'eau	IPX4		
Material	Source de lumière: OSRAM P9		
	Aluminium et polymère		
Dimensions	Lampe : 73 mm × 60 mm × 33 mm		
Weight	147 g / 5.19 oz (inclure batterie)		

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe MAX STAR avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22℃±3℃. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement different.

CARACTERISTIQUES

- OSRAM P9 LED, puissance maximale jusqu'à 1200 lumens.
- Interrupteur magnétique rotatif à 360° pour utilisation facile.
- Angle Réglable 180 ° de la Phare Avant pour s'adapter à différents environnements.
- Charge directe de Type C.
- Conception du bandeau à pression partielle pour rendre l'utilisation confortable pendant longtemps.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

• Commutation du mode
Rotation de la tête pour la commutation du mode: haut, moyen, faible et arrêt

• CHARGE
La durée de charge est d'environ 3.5 heures
Lumière rouge: En cours de charge
Lumière verte: Complètement chargé



IMPORTANT

1. Assurer une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.
2. Ne pas orienter le faisceau directement dans les yeux car cela peut provoquer des lésions permanentes.
3. Ne pas démonter le système de la tête LED.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et / ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux . NEXTORCH se réserve le droi t de rempla cer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteri es rechargeables sont garantie s pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site Web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au : 400-8300-799
   OU contactez votre revendeur / distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH , nous apprécions que vous puissiez offrir à no s designers vos commentaires aprésut ilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

MAX STAR

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO FL1	Alto	Medio	Bajo
Flujo luminoso	1200 lm	160 lm	20 lm
Autonomía batería	4 h 30 min	8 h	40 h
Distancia haz de luz	200 m	72 m	25 m
Resistencia al impacto	1 m		
Resistencia al agua	IPX4		
Materiales	Fuente luz: OSRAM P9		
	Aluminio y polímero		
Dimensiones	Tamaño: 73 mm × 60 mm × 33 mm		
Peso	147 g / 5.19 oz (incluye pilas)		

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna MAX STAR con una pila 18650 estándar(2600 mAh) a 22℃ ±3℃. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- OSRAM P9 LED, máximo flujo luminoso 1200 lumens.
- Interruptor Magnético Rotacional de 360° es fácil operar.
- Ángulo de Faro Ajustable180 ° puede adaptarse a diferentes entornos
- Carga Directa de Tipo-C
- Con Diseño de diadema de presión parcial es confortable en uso durante largos períodos.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

• Interruptor de modo
Rotación de la cabeza para la conmutación de modo: alto, medio, bajo y apagado

• CARGAR
Tiempo de carga aproximadamente 3.5 horas
Luz roja: Cargando
Luz verde: Cargada completamente



AVISOS IMPORTANTES

1. Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las batería recargables.
2. NO APUNTAR LA LUZ DIRECTAMENTE HACIA LOS OJOS porque PUEDE CAUSAR LESIONES PERMANENTES.
3. No desmonte el ensamblaje del cabezal LED.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 400-8300-799
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

中文



请登录：www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。

MAX STAR

参 数

ANSI / PLATO FL1	高亮	中亮	低亮
亮度	1200流明	160流明	20流明
续航时间	4小时30分钟	8小时	40小时
照射距离	200米	72米	25米
防跌高度	1 m		
防水等级	IPX4		
材料	光源：OSRAM P9		
	铝合金、工程塑料		
尺寸	灯头：73毫米×60毫米×33毫米		
重量	147 克（含电池）		

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为内置的18650（2600mAh）锂离子充电电池，测试温度22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 采用OSRAM P9 LED，最高亮度1200流明；
- 360°旋转磁开关，便于操控；
- 灯头可旋转180°，实现多角度照明；
- 内置2600mAh大容量锂离子电池，Type-C直充设计；
- 分压式头灯带设计，分散头灯对头部压力，长时间佩戴舒适。

快速入门

• 切换模式
旋转头灯头部切换模式：
高亮-中亮-低亮-关闭

• 充电
通过Type-C数据线给头灯充电，充电时间约需3.5小时。
充电指示灯显示红色，表示正在充电中；
充电指示灯显示绿色，表示充电完成。

MAX STAR安全使用指南

1. 请不要将光线直射入人的眼睛，较强的光线会对眼睛造成永久性伤害。
2. 请不要拆卸灯头，以免造成灯泡损伤。
3. 初次使用先把电池充满；产品在长期不使用时，每三个月要进行一次充电处理。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内；
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

NEXTORCH

DEUTSCH



www.nextorch.de.

MAX STAR

TECHNISCHE DATEN

ANSI / PLATO FL1	Hoch	Mid	Low
Ausgangsleistung	1200 lm	160 lm	20 lm
Laufzeit	4 h 30 min	8 h	40 h
Leuchtweite	200 m	72 m	25 m
Fallhöhe	1 m		
Wasserdicht	IPX4		
Material	Leuchtmittel: OSRAM P9		
	Aluminium und Polymer		
Dimensiones	Lampe: 73 mm × 60 mm × 33 mm		
Gewicht	147 g / 5.19 oz (haben batterie)		

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir testeten die MAX STAR mit 1×18650 (2600mAh)Akku bei +22 ℃ ± 3 ℃. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- OSRAM P9 LED, maximale leistung bis 1200 ANSI-lumen.
- Der 360°-rotationale magnetische Schalter für einfache Operation
- Der Winkel der Kopfleuchte ist 180°-umstellbar, an verschiedene Umgebungen anzupassen
- mit Type-C direkt aufladen
- Das Stirnband mit partiellem Druck ist für Komfort im Einsatz über lange Zeiträume entworfen.

ANLEITUNG

• Modus-Wechsel
Drehen den Kopf für den Wechsel des Modus: hoch, mittel, niedrig und aus.



• AUFLADEN
Die Zeit der Aufladung dauert ungefähr 3.5 Stunden.
Das rote Licht: Aufladen
Das grüne Licht: vollständige Aufladung

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen! Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH, Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland.

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Schallbruch 14
42781 Haan

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH,
Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland
Telefon: +49 (0)212 99109930 Fax: +49 (0)212 99109936
E-Mail: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

成品尺寸：50mm×40mm
展开尺寸：250mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K