

EA758RN-71A充電式LEDクリップライト 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…COB LEDチップ
- 使用電池…リチウムイオンバッテリー
- 電池寿命…強:2時間、中:11時間、赤色:18時間
- 照射タイプ…散光
- 材質…ナイロン(ガラス繊維入り)
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m

◆各部名称



◆充電方法

ライトの裏側にUSB充電コードの差込口があります。(右図)
USB充電コード挿し充電して下さい。

充電中:スイッチボタン横が赤色に光ります。
満充電:スイッチボタン横が緑色に光ります。



◆点灯/消灯

白色LED:スイッチを約2秒長押しすると点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
点灯モードは下記ようになります。
白色LED(強) → 白色LED(弱) → 白色LED(強) …(繰り返す)

赤色LED:スイッチを約3秒長押しすると点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
(※長押しすると、一度白色が点灯しますが押し続けると赤色LEDが点灯します。)
点灯モードは下記ようになります。
赤色LED → 赤色LED(点滅) → 赤色LED …(繰り返す)

消灯するには長押しして下さい。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。
- ※シンナー・ジソルベンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Nov.