

EA758RN-81 LEDクリップライト 取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球
- 使用電池…単4×2本(付属)
- 電池寿命…強:4.5時間、弱:44時間
- 照射タイプ…散光
- 材質…ナイロン(ガラス繊維入り)
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m

◆各部名称

電池ボックス スイッチ



◆電池の入れ方

ライトの左側の電池ボックスの蓋を開けます。
電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
蓋を戻してセット完了です。



◆点灯/消灯

スイッチを押すと点灯、消灯します。
点灯モードは下記ようになります。

強 → 弱 → 消灯 → 強 (以降繰り返し)

点灯中、スイッチを長押しするとSOSモードへ切替可能です。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。
- ※シンナー・ジブレンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jan